

APC 64 66 (785 759)




Ilustracja nie są wiążące

Ilustracja nie są wiążące

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)



DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)

Beschriftung / Ordering size	40	48	50	52	54	56	58	60/50	62/54	66/58	68/62	74/66
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	M	L	XL	2XL	3XL
Körpergröße / Body size	165-177	168-180	171-183	174-186	176-188	178-190	180-192	172-185	176-185	182-189	186-191	190-197
Brustumfang / Chest measurement	92-95	96-100	101-103	104-107	108-111	112-115	116-119	96-103	104-111	112-119	120-127	128-135
Bundumfang / Waistband	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-107	-	-	-	-	-
Hüftweite / Hip size	104	106	112	116	120	124	128	-	-	-	-	-
Schrittlänge / Inside leg length	83.5	84.5	85.5	86	86.5	87	87.5	-	-	-	-	-
Ärmellänge / Sleeve length	69.5	70.2	70.8	71.4	72	72.6	73.2	71	73	75	77	79

- Reinforced stand-up collar
- Zip and hook-and-loop fasteners

Typ Nr kat.	APC 64 66 785 759
Klasse ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej) 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy	APC 2
Arc energy (W_{arc} lub W_{LBP})	320 kJ
Zwiększona energia łuku elektrycznego (W_{arc} lub W_{LBP}) (zgodnie z testem z użyciem komory pobierczej)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s - trójbiegunowy)	tak
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33.1 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Size (international)	64 / 66 (3XL)
Outer material	Siliconised calf grain leather, 100% Kevlar interlock knit
Inner material	100% cotton
Material (sewing thread)	100% Kevlar
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Waga	3,28 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364329362
Jed. Op.	1 szt.

In case of very heavy soiling, the protective coat can be dry cleaned by a specialist leather cleaner.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.