

## APT 48 (785 780)



Ilustracja nie są wiążące

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare

Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)

|   |   |
|---|---|
| A | Körpergröße - ohne Schuhe, von Scheitel bis zur Sohle messen<br>Body size - without shoes, from the top of your head to the soles of your feet  |
| B | Brustumfang - unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen<br>Chest measurement - measure under your arms round the widest part of your chest |
| C | Bundumfang - ohne die Hosentaschen, rings um die Taille messen<br>Waistband - measure around your waist with the tape measure snug but not digging in                                   |
| D | Hüftweite - Maßstab waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen<br>Hip size - measure with the tape measure around the widest part of the hips                         |
| E | Schrittlänge - innenwärts von Schrittlinie zum Gesäßschlitz messen<br>Inside leg length - measure from the crotch to the hemline  |
| F | Ärmellänge - von Schulterhöf über Ellenbogen bis Handgelenksknochen messen<br>Sleeve length - measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone                     |

DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)

| Bestellgröße / Ordering size     | 40      | 48      | 50      | 52      | 54      | 56      | 58      | 60/50   | 62/54   | 66/58   | 68/62   | 74/66   |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | XS      | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
| Körpergröße / Body size          | 165-177 | 168-180 | 171-183 | 174-186 | 176-188 | 178-190 | 180-192 | 172-180 | 176-185 | 182-189 | 186-191 | 190-197 |
| Brustumfang / Chest measurement  | 92-95   | 96-100  | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 96-103  | 104-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 |
| Bundumfang / Waistband           | 79-82   | 83-86   | 87-90   | 91-94   | 95-98   | 99-102  | 103-107 | -       | -       | -       | -       | -       |
| Hüftweite / Hip size             | 104     | 106     | 112     | 116     | 120     | 124     | 128     | -       | -       | -       | -       | -       |
| Schrittlänge / Inside leg length | 83.5    | 84.5    | 85.5    | 86      | 86.5    | 87      | 87.5    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Ärmellänge / Sleeve length       | 69.5    | 70.2    | 70.8    | 71.4    | 72      | 72.6    | 73.2    | 71      | 73      | 75      | 77      | 79      |

Ilustracja nie są wiążące

- Knee pads and pair of braces included
- Pockets for knee pads
- Adjustable belt

| Typ  | APT 48   |
|--|--|
| Nr kat.  | 785 780  |
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)         | APC 2  |
| Arc energy ( $W_{arc}$ lub $W_{LBP}$ )   | 320 kJ   |
| Zwiększona energia łuku elektrycznego ( $W_{arc}$ lub $W_{LBP}$ ) (zgodnie z testem z użyciem komory pobierczej) | 630 kJ   |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)  | 29.2 cal / cm <sup>2</sup>                                 |
| PPE Category (NFPA 70E)  | PPE 3  |
| Size (international)   | 48 (S)   |
| Outer material   | Siliconised calf grain leather, 100% Kevlar interlock knit |
| Inner material   | 100% cotton  |
| Material (sewing thread)   | 100% Kevlar  |
| Standard   | IEC 61482-2, EN ISO 14116                                  |
| Waga   | 1,46 kg  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 42031000   |
| GTIN (EAN)   | 4013364149526  |
| Jed. Op.   | 1 szt.   |

In case of very heavy soiling, the protective trousers can be dry cleaned by a specialist leather cleaner.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.