



Virus XL 3x30W Biały STD

Neutralizator drobnoustrojów - specjalistyczna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, itp. Wspomaga deaktywację wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Oprawa wyposażona w filtry mechaniczne i licznik czasu pracy. Źródło promieniowania UV należy wymieniać co 8000h, według wskazań licznika czasu pracy. Filtry mechaniczne należy czyścić w zależności od stopnia zapylenia i czasu pracy oprawy w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń biurowych czasookres wynosi około 720h. W pomieszczeniach o większym stopniu zapylenia czas ten wynosi około 360h. Neutralizator może pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. Moc wentylatora: • 1x10W (dla wersji 15W); • 1x21W (dla wersji 30W) Przepływ wentylatora (+/-10%): • 119m³/h (dla wersji 15W); • 164m³/h (dla wersji 30W) Szum wentylatora: • ~36dB (dla wersji 15W); • ~45dB (dla wersji 30W) Orientacyjny dobór opraw: 2x15W: 15m² h=3m - do 45m³ 3x15W: 20m² h=3m - do 60m³ 2x30W: 25m² h=3m - do 80m³ 3x30W: 35m² h=3m - do 110m³



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: E0008.1100.000.A000

EAN: 5907671372380

Akcesoria: Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

Montaż: Naścienny, sufitowy, zwieszany, na stojaku (tylko wersje 2x15W, 3x15W)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Brak
Odblysznik	o wysokim połysku

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	G13
Oprawka	G13
Liczba źródeł światła	3
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Zawiera zapłonnik	tak
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	10 kg
Kolor	Biały
Inne	Promienniki T8/G13/ HNS OFR

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP20
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H

175

H - Wysokość / głębokość



Akcesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe